

御中

発行年月日

発行 No.

SSC-PN2 シリーズ

SCハウジング

(斜め PC, $\varnothing 2\text{ mm}$ コード用)

標準仕様書

S05-H187-02J



株式会社 精工技研

〒270-2214 千葉県松戸市松飛台 296-1

TEL: 047-388-6111 FAX: 047-388-4477

E-mail: sales.div@seikoh-giken.co.jp

NCD-64B7-01	1996 年	4 月
NCD-64B7-02	1998 年	9 月
NCD-64B7-03	1999 年	1 月
NCD-64B7-04	2000 年	4 月
NCD-64B7-05	2004 年	9 月
NCD-64B7-06	2005 年	6 月
S05-H013-01J	2006 年	7 月
S05-H013-02J	2008 年	11 月
S05-H074-01J	2010 年	1 月
S05-H187-01J	2023 年	1 月
S05-H187-02J	2023 年	8 月

Copyright © 1996 - 2023 株式会社 精工技研
本仕様書は、弊社に断りなく複製および第三者への開示を禁止します。
本仕様書の内容は断り無く変更することがあります。

目 次

	ページ
1 適用	1
2 製品型番	1
3 一般仕様	2
3.1 構成部品及び材質	2
3.2 構造・寸法・精度	2
3.3 寸法普通公差	2
3.4 外観	3
4 梱包	3
5 表示	3
6 取扱い上の注意	3
6.1 保管上の注意	3
6.2 使用上の注意	3
6.3 廃棄上の注意	3

— 表 —

	ページ
表 1 製品型番	1
表 2 構成部品及び材質	2
表 3 寸法普通公差	2

— 図 —

	ページ
図 1 SSC-PN2 シリーズ ハウジング仮組立図	4
図 2～10 部品図	5～10

1 適用

本仕様書は、株式会社 精工技研が御社に納入する『SSC-PN2 シリーズ SCハウジング（斜めPC、 $\varnothing 2\text{ mm}$ コード用）』に適用します。

2 製品型番

製品型番は表 1 に従うものとします。

表 1 製品型番

[illegible]

上記以外の組合せについては弊社営業担当にお問い合わせ下さい。

3 一般仕様

3.1 構成部品及び材質

表 2 に構成部品及びその材質を示します。

表 2 構成部品及び材質

No.	部 品 名 称	数 量	材 質	備 考
①	ツマミ	1	PBT GF	緑, 難燃 (UL94 V-0)
②	プラグフレーム	1	PBT GF	白, 難燃 (UL94 V-0)
③	スプリング	1	ステンレス鋼	—
④	ストップリング	1	黄銅	ニッケルめっき
⑤	カシメリング	1	アルミニウム合金	—
⑥	リング	1	ステンレス鋼	—
⑦	ブーツ	1	TPEE	緑, 難燃 (UL94 V-0)
⑧-1	キャップ	1	PP	フェルールキャップ, 緑
⑧-2			PBT-GF	ダストキャップ 黒, 難燃 (UL94 V-0 相当)

注) 表 2 中の No. は図 1 ~ 10 の参照番号に対応する。

3.2 構造・寸法・精度

図 1 ~ 10 による規定を満足することとします。

- ・ JIS C 5973 F04 形光ファイバコネクタ準拠品
- ・ JIS C 5964-4 SC 形光ファイバコネクタ類準拠品
- ・ IEC 61754-4 Type SC connector family 準拠品

3.3 寸法普通公差

JIS B 0405-m に準じます。表 3 に寸法公差を示します。

表 3 寸法普通公差

寸法区分 [mm]	普通公差 [mm]
$0.5 < L \leq 3$	± 0.1
$3 < L \leq 6$	± 0.1
$6 < L \leq 30$	± 0.2
$30 < L \leq 120$	± 0.3

3.4 外観

外観に、有害なキズ、バリ、めっきはがれ等のないものとします。

4 梱包

運搬等により製品に破損や異常が発生しないよう梱包します。

5 表示

包装袋に製品の型番、ロット番号を記載したラベルを貼ります。

6 取扱い上の注意

6.1 保管上の注意

本製品を保管する際は、梱包されている状態で腐食性ガス・高温多湿・極端な低温・直射日光を避けて保管してください。


6.2 使用上の注意

本製品を使用して光ファイバ接続を行う時、フェルールの端面にゴミ・油脂・水滴等の付着があると、本来の性能を発揮できません。ゴミ・油脂・水滴等の付着がある際は、端面クリーナ等で清掃を行ってください。

6.3 廃棄上の注意

本製品を廃棄する際は、法令に従って適切な処置を行ってください。


以上



- 注) 1 本図はフェルールを含めた仮組立状態を示す。
ただし、実際の出荷時には仮組立は行わない。
2 キャップは図示しない。
3 SSC-PN2 ハウジングにはフェルールは含まない。


単位: mm

図1 SSC-PN2 シリーズ ハウジング仮組立図




単位: mm

図2 ①ツマミ




単位: mm

図3 ②プラグフレーム




単位: mm

図4 ③スプリング




単位: mm

図5 ④ストップリング




単位: mm

図 6 ⑤カシメリング




単位: mm

図 7 ⑥リング




単位: mm

図 8 ⑦ブーツ



単位: mm

図 9 ⑧-1 キャップ (フェルールキャップ)



単位: mm

図 10 ⑧-2 キャップ (ダストキャップ)